

ミスミ

STO/STOSB ULリステッド/PSE/CE



UL LISTED

C-UL

CE対応

電安法 PSE

VW-1

FT-1

600V

300V/500V 欧州規格

より線

1重 シールド

耐油

ココが特長

600V ULSTO・MTW/PSE/CE対応

●600V定格のUL/C-UL対応電源用の柔軟・耐油タイプのケーブル(シールド付)です。



- ・欧州規格の定格電圧の表示方法については**OP1677**をご確認ください。
- ・許容電流の注意事項をお読み下さい。
- ・シールド付はSTOSB-Nのみです。
- ・仕様をご確認の上、ご注文下さい。
- ・この商品は「ULトラセサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(C-UL未対応)
- ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
- ※単価は全てm当りの単価です。
- 単価計算方法
[式：型番末尾の数字(m数)×下記のm単価(円)]



在庫品

3

日目出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください



ストック A

巻末-9

翌日出荷 ¥500/本
※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS



1本単位

		1本単位		¥スライド単価		通常出荷日	¥通常単価		¥指定長単価					通常出荷日		
販売単位		100m(巻) ×3本～ ストーク ^{※1}		メートル 単価 ^{※2}			100m(巻) (5本まで) ストーク ^{※1}		99～50m (5本まで) ストーク ^{※1}		49～20m (5本まで) ストーク ^{※1}		19～10m (5本まで) ストーク ^{※1}		9～1m (5本まで) ストーク ^{※1}	
型番	AWG サイズ	芯数	全長 もしくは 指定長	メートル 単価 ^{※2}		通常出荷日	メートル 単価 ^{※2}		メートル 単価 ^{※2}		メートル 単価 ^{※2}		メートル 単価 ^{※2}		メートル 単価 ^{※2}	
STO	18	2	1 100 (指定1m 単位)	161		都度見積	161		189		211		215		250	
		231		231			268		297		303		351			
		294		294			341		379		386		450			
	16	2		173			173		198		219		223		260	
		3		298			298		349		387		394		459	
		4		338			338		393		440		449		522	
	14	2		340			340		396		440		450		523	
		3		444			444		513		569		581		675	
		4		532			532		617		692		705		820	
	12	2		484			484		A 572		A 634		A 646		A 751	
		3		565			565		A 659		A 735		A 750		A 873	
		4		790			790		A 919		A 1,017		A 1,033		A 1,206	
	10	2		576			576		A 685		A 758		A 773		A 899	
		3		820			820		A 1,001		A 1,063		A 1,084		A 1,262	
		4		999			999		A 1,168		A 1,294		A 1,320		A 1,535	
	8	3		1,670			1,670		A 1,948		A 2,158		A 2,202		A 2,563	
		4		2,039			2,039		A 2,384		A 2,640		A 2,693		A 3,133	
	6	3		2,043			2,043		A 2,394		A 2,657		A 2,711		A 3,154	
		4		2,559			2,559		A 3,001		A 3,330		A 3,398		A 3,950	
	4	3		2,600			2,600		A 3,056		A 3,388		A 3,455		A 4,018	
		4		3,371			3,371		A 4,069		A 4,387		A 4,474		A 5,204	
	2	3		3,959			3,959		A 4,655		A 5,162		A 5,266		A 6,125	
		4		4,905			4,905		A 6,186		A 6,407		A 6,535		A 7,603	
STOSB-N	18	2		372		372		A 433		A 470		A 479		A 557		
		3		415		415		481		523		533		620		
		4		567		567		659		713		728		846		
	16	2		432		432		499		544		555		645		
		3		491		491		570		617		630		733		
		4		660		660		768		832		848		986		
	14	2		643		643		746		812		827		963		
		3		711		711		A 825		A 895		A 913		A 1,062		
		4		863		863		A 1,002		A 1,087		A 1,108		A 1,290		
	12	2		778		778		903		981		1,001		1,163		
		3		837		837		A 974		A 1,056		A 1,077		A 1,252		
		4		1,125		1,125		A 1,306		A 1,418		A 1,447		A 1,683		



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。

※2 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

Order
注文例

型番	AWGサイズ	芯数	長さ
STO	18	2	10
型番	AWGサイズ	芯数	長さ
STOSB-N	18	2	10

※「」：半角括弧、「I」：イチ、「II」：アイ、「O」：ゼロ、「OO」：オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認ください。