ミスミ

マーキングタイプ結束バンド印字サービス



ココが特長

1行に8文字まで可能、配線識別に最適

●印字文字数は1行当たり8文字まで可能で、2行印字できます。
●配線識別用として幅広い用途に使用可能です。
●取扱いは、10本単位となります。

1～10パックまで 8 日目出荷

RoHS

ご注意
・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・無地の場合はMCV-100-100P(1707ページ)をご注文ください。

仕様

■文字仕様

加工方法	焼付印字
書体	シーティーケイオリジナルフォント 角ゴシック文字(およそ2.5角)
文字色	黒色
文字配列	縦、横ともH寸法、L寸法のセンター振り分け

外形図



型番	寸法(mm) H	寸法(mm) L	印字文字数 1段の場合	印字文字数 2段の場合	印字指定可能文字
MCVA (文字1段) MCVB (文字2段)	8	25	8文字	8文字×2	0～9、A～Z、+－／

1パック単位 10本入

型番	¥通常単価 1～4パック
MCVA	730
MCVB	980

■文字1段の場合

Order 注文例

型番	-	記入文字(8文字まで)
MCVA	-	CN-1

■文字2段の場合

Order 注文例

型番	-	記入文字(8文字まで、下段8文字まで)
MCVB	-	ABCDEFGH＼12345678

上段と下段は＼(バックスラッシュ)で区切ります。＼は印字されません。

ミスミ

マーカープレート



ココが特長

自由に書き込み可能な表示板

●ケーブルや電線束を識別するための表示板です。
●表示板に文字や記号を油性マジックなどで自由に書き込み
ケーブルバンドで固定します。

在庫品

RoHS

ご注意
・板厚が薄いため焼付印字はできません。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

使用例



仕様

材質	ナイロン66、UL94V-2
使用温度範囲	−40℃～+85℃
色	乳白色

外形図



1パック単位 100枚入

型番	寸法 L	寸法 D	寸法 W	寸法 A	重量(g/枚)	¥通常単価 1～4パック
MT-3819-100P	38.5	5.0	19.1	26.2	0.35	980
MT-4419-100P	45.3	5.0	19.1	32.8	0.45	1,040
MT-5019-100P	50.5	5.3	19.1	38.0	0.55	1,180
MT-6319-100P	65	5.2	19.1	52.3	0.60	1,480
MT-6344-100P	63.8	5.9	44.8	51.7	1.80	2,220
MT-8819-100P	90.0	5.3	19.1	77.9	1.00	2,060

Order 注文例

型番
MT-6319-100P

※ご注文数量によって出荷日が変わる場合がありますので、ご注意ください。

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。　●在庫品は、ご希望によりPM6：00迄のご注文で当日出荷致します。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。