

ミスミ

ダイヤモンド電着リブ加工用ヤスリDTYM 12本セット

- 〔仕様〕
- 形状：平
- セット入数(本)：12

在庫品



1セット単位

型番	形状	粒度 (#)	全長 (mm)	ダイヤモンド部 (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	セット内容	¥通常単価
DTYMS	平	200 400 600	56	15	3.0	0.3~1.4	3.0	12種 × 各1本	10,010
					6.0				
					3.0				
					6.0				
DTYML		150 200 300 400	72	25	2.0	0.5~1.5			10,010
					4.0	0.5~1.4			
					6.0	0.5~1.3			

ミスミ

ダイヤモンド電着ヤスリ(リブ加工・マシン取付用)

HTS

HTL

HTR

MDT

1本単位

型番	目の粗さ (#) (選択)	幅 W (mm)	母材厚さ T (mm)	¥通常単価 1~4本
HTS1	200 400 600	3	0.3	1,820
HTS2		6		1,990
HTL1		3		1,850
HTL2	6	2,190		
HTR1	200	—		1,990
MDT1	200 400	6		2,710
MDT2		4	2,000	
MDT3		2	2,030	



Order
注文例

HTS1 - 200

型番 目の粗さ (#)



Delivery
出荷日

3 日目出荷



Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~49	50~
値引率	価格表	2%	4%	6%	

お見積り

Ⓜ手作業の場合、グリップはAL160(P.433)をご利用ください。