

BRACKET 支架

■附件支架 **MSMBH**

材质: 铝制品
表面处理: 阳极氧化


此商品配套钢棒的固定安装及其零部件使用, 与其他商品有不能组装的情况, 请注意。
和钢棒紧固时, 缝隙控制在1mm以下。
表面处理为阳极氧化, 图片与实物可能会有颜色差异。

型号	D	M	A	B	C	重量 (g)
MSMBH	8	M5	35	14	12	13
	8	M6	35	14	12	12
	12	M5	39	20	16	26
	12	M6	39	20	16	25
	12	M8	45	25	20	42
	20	M6	50	20	25	48
20	M8	50	20	25	45	

Order 订货范例: 型号 MSMBH - D 8 - M M5

Delivery 交货期: 5 天发货
上海·广州发货

Price 价格元: 请询价 下述2种方法 P.433
Web报价: 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>
Fax报价: 021-6710-8687
不明之处, 请致电: 021-6710-8701



■支架 **MSMBS**

材质: 铝制品
表面处理: 阳极氧化


此商品配套钢棒的固定安装及其零部件使用, 与其他商品有不能组装的情况, 请注意。
和钢棒紧固时, 缝隙控制在1mm以下。
表面处理为阳极氧化, 图片与实物可能会有颜色差异。

型号	D	B	A	C	E	M	重量 (g)
MSMBS	8	10	30	16	20	M4	16
	8	16	30	16	20	M6	29
	12	10	30	16	20	M4	15
	12	16	30	16	20	M6	29
	20	10	40	25	30	M6	33
	20	16	40	25	30	M6	44

Order 订货范例: 型号 MSMBS - D 8 - B 10

Delivery 交货期: 5 天发货
上海·广州发货

Price 价格元: 请询价 下述2种方法 P.433
Web报价: 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>
Fax报价: 021-6710-8687
不明之处, 请致电: 021-6710-8701



BRACKET 支架

■支架 **MSMBK**

材质: 铝制品
表面处理: 阳极氧化


此商品配套钢棒的固定安装及其零部件使用, 与其他商品有不能组装的情况, 请注意。
和钢棒紧固时, 缝隙控制在1mm以下。
表面处理为阳极氧化, 图片与实物可能会有颜色差异。

型号	D1	B	A	C	D	E	重量 (g)
MSMBK	8	10	30	16	5	20	21
	8	16	30	16	6.5	20	32
	12	10	30	16	5	20	14
	12	16	30	16	4.5	20	21
	20	10	40	27	6.5	30	36
	20	16	40	27	6.5	30	48

Order 订货范例: 型号 MSMBK - D1 8 - B 10

Delivery 交货期: 5 天发货
上海·广州发货

Price 价格元: 请询价 下述2种方法 P.433
Web报价: 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>
Fax报价: 021-6710-8687
不明之处, 请致电: 021-6710-8701



■旋转支架 **MSMBR**

材质: 铝制品
表面处理: 阳极氧化

此商品配套钢棒的固定安装及其零部件使用, 与其他商品有不能组装的情况, 请注意。
和钢棒紧固时, 缝隙控制在1mm以下。
表面处理为阳极氧化, 图片与实物可能会有颜色差异。

型号	D1	D	M	A	B	C	E	F	重量 (g)
MSMBR	8	8	M4	32.5	12	12	11.5	17.5	8
	12	8	M4	37.5	16	16	11.5	21.5	13
	12	12	M4	39.5	16	16	13.5	23.5	15
	14	20	M6	60	25	25	20	37	70
	20	20	M6	60	25	25	20	37	59

Order 订货范例: 型号 MSMBR - D1 8 - D 8 - M M4

Delivery 交货期: 5 天发货
上海·广州发货

Price 价格元: 请询价 下述2种方法 P.433
Web报价: 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>
Fax报价: 021-6710-8687
不明之处, 请致电: 021-6710-8701

