

重型弯臂

■ 重型弯臂

MSEAH

此商品配套型材夹具及其零部件使用，与其他商品有不能组装的情况，请注意。
 紧固时，缝隙控制在1mm以下。
 表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。

材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

型号	D1	D	F	A	B	C	E	重量 (g)
MSEAH	20	20	50	113.5	25	28.7	19.5	95
			100	163.5				115
			150	213.5				130
	30	30	80	168.5	35	40.7	27.3	330
			140	228.5				380
			200	288.5				435

Order 订货范例 **型号** - **D1** - **D** - **F**
MSEAH - 20 - 20 - 50

Delivery 交货期 **5** 天发货
 上海·广州发货

Price 价格元 **请询价** 下述2种方法 P.433
 Web报价 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>
 Fax报价 021-6710-8687
 不明之处，请致电：021-6710-8701



真空吸盘弯臂 / 延长杆

■ 真空吸盘弯臂

MSEAV

此商品配套型材夹具及其零部件使用，与其他商品有不能组装的情况，请注意。
 紧固时，缝隙控制在1mm以下。
 表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。


材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

型号	D	F	B	C	E	H	K	L	M	重量 (g)
MSEAV	10	45	10	16.5	5.5	22	19	11	M5	18
	10	90	10	16.5	5.5	22	19	11	M5	27
	14	60	14	22	8.5	22	29	13.5	G1/8"	33
	14	120	14	22	8.5	22	29	13.5	G1/8"	50
	20	75	20	27	12	28	38	15	G1/4"	75
	20	78	14	22	8.5	22	29	13.5	G1/8"	60
	20	150	20	27	12	28	38	15	G1/4"	115
	20	153	14	22	8.5	22	29	13.5	G1/8"	100

Order 订货范例 **型号** - **D** - **F**
MSEAV - 20 - 78

Delivery 交货期 **5** 天发货
 上海·广州发货

Price 价格元 **请询价** 下述2种方法 P.433
 Web报价 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>
 Fax报价 021-6710-8687
 不明之处，请致电：021-6710-8701



■ 延长杆

MSVE

此商品配套型材夹具及其零部件使用，与其他商品有不能组装的情况，请注意。
 紧固时，缝隙控制在1mm以下。
 表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。

材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

型号	D	F	A1	A2	B	E	F	重量 (g)
MSVE	10	30	M5	M5	11	6	16	10
	10	60	M5	M5	11	6	16	13
	10	90	M5	M5	11	6	16	17
	12	30	M5	M5	13	7	17	12
	12	60	M5	M5	13	7	17	15
	12	90	M5	M5	13	7	17	19
	14	40	G1/8	G1/8	15	8	22	17
	14	80	G1/8	G1/8	15	8	22	25
	14	120	G1/8	G1/8	15	8	22	32
	20	50	G1/8	G1/8	20	8	23	40
	20	100	G1/8	G1/8	20	8	23	60
	20	150	G1/8	G1/8	20	8	23	75

Order 订货范例 **型号** - **D** - **F**
MSVE - 10 - 30

Delivery 交货期 **5** 天发货
 上海·广州发货

Price 价格元 **请询价** 下述2种方法 P.433
 Web报价 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>
 Fax报价 021-6710-8687
 不明之处，请致电：021-6710-8701

