


NCA(ノリタケコーテッドアブレーション)

アルタスティックシート

金型研磨用に開発しました。
深いスクラッチが入らず
仕上げ面が均一です。
曲面によくなじみます



在庫品
3 日日出荷

〔仕様〕
●基材：不織布(合成紙)
〔用途〕
●金型研磨用

1枚あたり
¥118~
1パック単位 20枚入

型番	幅 (mm)	長さ (mm)	粒度 (#)	砥粒	¥通常単価	通常出荷日
SD400-ASNC6-100-250	6	100	400	ダイヤモンド	2,360	在庫品
SD600-ASNC6-100-250			600		2,360	3日目
SD800-ASNC6-100-250			800		2,360	3日目
SD1000-ASNC6-100-250			1,000		2,360	在庫品
SD1500-ASNC6-100-250			1,500		2,360	在庫品
SD2000-ASNC6-100-250			2,000		2,360	在庫品
SD400-ASNC10-100-250	10	100	400	ダイヤモンド	2,950	在庫品
SD600-ASNC10-100-250			600		2,950	在庫品
SD800-ASNC10-100-250			800		2,950	在庫品
SD1000-ASNC10-100-250			1,000		2,950	在庫品
SD1500-ASNC10-100-250			1,500		2,950	在庫品
SD2000-ASNC10-100-250			2,000		2,950	在庫品

NCA(ノリタケコーテッドアブレーション)

アルタスティック

アルタスティックシート用専用工具です

在庫品

〔用途〕
●金型研磨用



1本単位

型番	幅 (mm)	長さ (mm)	¥通常単価
AS-STIC-6-150-0.9	6	150	420
AS-STIC-10-150-0.9	10	150	420

理研コランダム

エメリーペーパー

精密・光学・医療など高精度を要求される研磨加工に適しています



在庫品
6 日日出荷

〔仕様〕
●砥粒：エメリー
●基材：紙

1枚あたり
¥51.9~

1パック単位 100枚入

型番	幅 (mm)	長さ (mm)	粒度 (#)	¥通常単価	通常出荷日
19-40-228-280-200	228	280	200	5,190	6日目
19-40-228-280-240			240	5,190	6日目
19-40-228-280-280			280	5,190	6日目
19-40-228-280-320			320	5,190	6日目
19-40-228-280-400			400	5,190	6日目
19-40-228-280-500			500	5,190	6日目
19-40-228-280-600			600	5,190	6日目
19-40-228-280-800			800	5,190	6日目
19-40-228-280-1000			1,000	5,840	6日目
19-40-228-280-1200			1,200	5,840	6日目
19-40-228-280-1500			1,500	6,620	6日目
19-40-228-280-2000			2,000	6,620	6日目
19-40-228-280-3000	3,000	7,920	6日目		
19-40-228-280-4000	4,000	9,610	在庫品		

ミスミ C-VALUE

フェルトシート エコノミータイプ

お買得

研磨剤を付けて鏡面仕上げが可能。
必要なサイズにカットでき、経済的

在庫品

〔仕様〕
●材質：羊毛100%
●裏面粘着処理
●タイプ：ソフト



1パック単位 10枚入

1枚あたり
¥207~

型番	長さ (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	¥通常単価
C-FELTS-S-2	125	125	2	2,070
C-FELTS-S-3			3	2,560

DIA・CBN砥石

一般研削砥石

ドレッサー砥石

オフセット
フレキシブル砥石

ディスク

シート研磨材

ベルト研磨材

DIA・CBNバー

超硬バー

軸付砥石

軸付ホイール

軸付ブラシ

カップブラシ

スティック砥石

ヤスリ

バリ取りツール

研磨材

ミスミ

フェルトシート



型番	サイズ (mm)	材質	¥通常単価 1~4パック
FELTS-S-2	125×125×2	羊毛100% (裏面粘着処理)	2,300
FELTS-S-3	125×125×3		2,850

1パック単位 4枚入

1枚あたり
¥575~



Delivery
出荷日

3 日日出荷



Price
価格

■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~49	50~
値引率	価格表	5%	10%	15%	◎

お見積り

EJが特長!

- 裏面粘着処理が施されており、ラッピング棒に粘着して使用できます。
- 必要なサイズに切断して使用できるので大変経済的です。
- ダイヤモンドペーストや研磨材と自由に組み合わせて磨き加工ができます。

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。