

ミスミ

汎用同軸ケーブル各種 C/D/RGタイプ



ココが特長 50Ω/75Ωの同軸ケーブルを揃えました



・ご注文の際に指定長と数量を混同されないようにご注意ください。
 ・映像・音声信号用以外の用途には使用できません。
 ・標準減衰量については、OP1672にてご確認ください。

在庫品

3 日日出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

ストックA


巻末-9

翌日出荷 ¥500/本
 ストック出荷については価格欄記載のOKマークの商品に限ります。

RoHS



Order
注文例



※「(」: 半角括弧、「|」: イチ、「|」: アイ、「|」: ゼロ、「|」: オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認ください。

使用温度範囲	-20~60℃
曲げ半径	仕上外径×4倍(固定部のみ) ※RG188AUは8倍

※RG-188AUの耐熱温度は-70~250℃です。

仕様

特徴	写真	型番	全長(m)	特性インピーダンスΩ(10MHz)	導体			誘電体		外部導体1		外部導体2		外部導体3		シース			電気的特性				質量kg/km
					材質	構成本/mm	材質	外径約mm	材質	外径約mm	材質	外径約mm	材質	外径約mm	材質	色	外径約mm	外径約mm	色	外径約mm	色	外径約mm	
汎用	①	1.5D-2V	10 20 50 100 (一巻)	50	AC	7/0.18	PE	1.6	AC	2.2	—	—	—	PVC	灰色	3	110	1000	1000	66	104	18	
	②	3D-2V			AC	7/0.32	PE	3	AC	3.7	—	—	—	PVC	灰色	5.3	33.3	1000	1000	66	100	44	
	③	5D-2V			AC	1/1.4	PE	4.8	AC	5.5	—	—	—	PVC	灰色	7.3	11.7	1000	1000	66	100	81	
	④	8D-2V			AC	1/2.3	PE	7.8	AC	8.7	—	—	—	PVC	灰色	11.1	4.23	1000	1000	66	100	101	
	⑤	10D-2V			AC	1/2.9	PE	9.7	AC	10.7	—	—	—	PVC	灰色	13.1	2.67	1000	1000	66	102	260	
RGタイプ	⑥	RG-58AU			TAC	19/0.18	PE	2.9	TAC	3.6	—	—	—	PVC	黒	5	40.7	1000	1000	67	102	40	
	⑦	RG-188AU			SCW	7/0.17	TFE	2	S	2	—	—	—	TFE	白	2.6	292.9	—	2000	70	98	18	
二重シールド	⑧	3D-2W			AC	7/0.32	PE	3	AC	3.7	AC	4.4	—	—	PVC	灰色	6.4	33.3	1000	1000	66	100	75
	⑨	5D-2W			AC	1/1.4	PE	4.8	AC	5.5	AC	6.2	—	—	PVC	灰色	8	11.7	1000	1000	66	102	120
高発泡	⑩	5D-FB			AC	1/1.8	PEF	5	アルミ	—	TAC	5.7	—	—	PVC	黒	7.5	7.05	1000	1000	79	85	72
	⑪	8D-FB	AC	1/2.8	PEF	7.8	アルミ	—	TAC	8.8	—	—	PVC	黒	11.1	2.86	1000	1000	79	85	166		
汎用	⑫	10D-FB	AC	1/3.5	PEF	10	アルミ	—	TAC	11	—	—	PVC	黒	13	1.83	1000	1000	79	85	237		
	⑬	1.5C-2V	AC	1/0.26	PE	1.6	AC	2.2	—	—	—	PVC	黒	3	96.8	1000	1000	66	69	18			
二重シールド	⑭	3C-2V	AC	1/0.5	PE	3.1	ACC	3.8	—	—	—	PVC	黒	5.2	91.4	1000	1000	66	67	38			
	⑮	5C-2V	AC	1/0.8	PE	4.8	AC	5.4	—	—	—	PVC	黒	7.2	35.9	1000	1000	66	67	66			
衛星放送用	⑯	3C-2W	AC	1/0.5	PE	3.1	AC	3.8	AC	4.5	—	—	PVC	黒	6.5	91.4	1000	1000	66	67	75		
	⑰	S-5C-FB	AC	1/1.5	PEF	5	アルミ	5.1	TAC	5.8	—	—	PVC	白	7.7	21.1	1000	1000	79	56	63		
デジタル放送用	⑱	5C-FB-TNL	AC	1/1.5	PEF	4.85	アルミ	5	TAC	5.7	アルミ	—	PVC	白	7.7	21.1	1000	1000	79	56	61		
	⑲	L-3C2VS	AC	7/0.18	PE	3.1	AC	3.6	—	—	—	PVC	黒	5.5	104.8	—	1000	66	67±3	45			
カナレ電気	⑳	L-5C2VS	AC	7/0.26	PE	4.8	AC	5.3	—	—	—	PVC	黒	7.4	50.2	—	1000	66	67±3	68			

CW 軟銅より線 AC 軟銅線 ACC 銅覆アルミ合金線 PE ポリエチレン PVC 塩化ビニル アルミ アルミ箔銀付け接着プラスチックテープ
 TFE ぶっ素樹脂 SCW 銀めっき被覆銅線 PEF 発泡ポリエチレン S 銀めっき軟銅線 TAC すすめっき軟銅線

1巻単位

1本単位



型番	全長(m)	¥通常単価			通常出荷日		型番	全長(m)	¥指定長単価			通常出荷日	
		全長	通常	翌日 Aストック (プラス500円/本)	通常	翌日 Aストック (プラス500円/本)			全長			通常	翌日 Aストック (プラス500円/本)
									50m	20m	10m		
1.5D-2V	100 (一巻)	4,520	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	1.5D-2V	10 20 50	2,830	1,430	650	3日目(5本まで)	OK(5本まで)		
3D-2V		5,770	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	3D-2V		3,620	1,520	840	3日目(5本まで)	OK(5本まで)		
5D-2V		9,340	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	5D-2V		4,870	2,180	1,210	3日目(5本まで)	OK(5本まで)		
8D-2V		22,670	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	8D-2V		15,190	7,500	4,750	3日目(5本まで)	OK(5本まで)		
10D-2V		31,840	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	10D-2V		21,380	10,520	6,650	3日目(5本まで)	OK(5本まで)		
RG-58AU		7,010	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	RG-58AU		4,560	1,870	990	3日目(5本まで)	OK(5本まで)		
RG-188AU		58,500	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	RG-188AU		35,750	15,000	7,880	3日目(5本まで)	OK(5本まで)		
3D-2W		14,450	在庫品(3巻まで)	—	3D-2W		9,680	4,770	3,630	在庫品(5本まで)	—		
5D-2W		19,660	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	5D-2W		13,200	6,500	4,130	3日目(5本まで)	OK(5本まで)		
5D-FB		10,420	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	5D-FB		7,030	3,450	2,180	3日目(5本まで)	OK(5本まで)		
8D-FB	28,450	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	8D-FB	19,060	9,420	5,930	3日目(5本まで)	OK(5本まで)				
10D-FB	40,080	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	10D-FB	23,890	11,580	7,190	3日目(5本まで)	OK(5本まで)				
1.5C-2V	4,920	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	1.5C-2V	3,070	1,340	710	3日目(5本まで)	OK(5本まで)				
3C-2V	4,550	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	3C-2V	2,870	1,240	660	3日目(5本まで)	OK(5本まで)				
5C-2V	6,190	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	5C-2V	3,840	1,660	890	3日目(5本まで)	OK(5本まで)				
3C-2W	11,740	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	3C-2W	7,960	3,930	2,600	3日目(5本まで)	OK(5本まで)				
S-5C-FB	5,260	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	S-5C-FB	3,360	1,580	1,000	3日目(5本まで)	OK(5本まで)				
5C-FB-TNL	6,980	3日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	5C-FB-TNL	5,150	2,030	1,300	3日目(5本まで)	OK(5本まで)				
L-3C2VS	7,800	在庫品(3巻まで)	—	L-3C2VS	5,250	2,840	1,420	在庫品(5本まで)	—				
L-5C2VS	10,700	在庫品(3巻まで)	—	L-5C2VS	7,500	4,060	2,030	在庫品(5本まで)	—				

※50・20・10の指定長販売は、5本まで3日日出荷可能です。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
 VONAサポートセンターへ ☎120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号外-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
 ●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

一般同軸ケーブル
 その他同軸ケーブル