


LED照明

Webなら盤用パーツ多数掲載!

ミスミ

LZ11/LZ16シリーズ スリム



ココが
特長

低発熱、省電力を追求した定電流回路採用

- 狭いスペースに最適な幅25mmの軽量スリムタイプ
- 長さは3タイプ。蛍光灯6W~40W相当の照度
- 日亜化学工業㈱製LEDを採用。国内製
- 配線取り回しが容易なミスミNAVCケーブルを採用
- 高照度タイプLZ16をラインナップ




ご注意

- ・LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。
- ・調光する場合は、LZシリーズ専用の調光器を本体と電源の間に接続してご使用ください。ミスミLED照明以外にはご使用しないでください。(O1302ページ)

白色
LED

在庫品

RoHS



Order
注文例

型番	長さ	LED色
LZ11	280	W



型番	長さ	LED色	照度	1台単位		
				¥通常単価	¥スライド単価	9台~
LZ11	280	W(白)	標準	4,400	4,100	3,800
	520			6,700	6,300	6,000
	760			9,200	8,500	7,900
LZ16	280	W(白)	高照度	4,800	4,500	4,200
	520			7,400	7,000	6,600
	760			10,100	9,600	9,100



Example
使用方法

取付例

制御盤内照明に最適



点灯イメージ



外観




仕様

型番	LZ11-280-W	LZ11-520-W	LZ11-760-W	LZ16-280-W	LZ16-520-W	LZ16-760-W
照度(ルクス)	0.5m	119lx	188lx	257lx	398lx	721lx
	1.0m	58lx	89lx	122lx	110lx	212lx
全光束(ルーメン)	70lm	140lm	210lm	340lm	680lm	1020lm
LED色	白色(7100K)			白色(5000K)		
入力電圧	DC24V ± 5%					
入力電流	140mA	280mA	420mA	180mA	360mA	540mA
消費電力	3.4W	6.7W	10.1W	4.4W	8.7W	13.0W
動作環境	温度：-20～+60℃、湿度：40～90%RH(結露なきこと)					
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガにて)：充電部－非充電部間					
耐電圧	AC1000V(1分間)：充電部－非充電部間					
配光角度	約120°					
LED寿命	40,000時間(光束70%以下)					
保護等級	IP40					
材質	本体	アルミ 白アルマイト処理				
	前面カバー	アクリル				
	ケーブル	ミスミ NAVC-25-1PS(0.2mm ² ×2C)				
ケーブルの曲げ半径	13mm以上					
質量(ケーブル含む)	150g	245g	340g	150g	245g	340g

外形図

(単位: mm)



スイッチング電源

ケース付き

DINレール取付



O491ページ



O495ページ