

ミスミ

HIGH SPEED STEEL CORNER RADIUS END MILLS

ハイス鋼ラジアスエンドミル

●2枚刃/ショートタイプ -2 FLUTES/SHORT/NON COATED-

1本単位

下記形状加工に使用します。

ラジアス加工

材質

**HSS**  
Co8%

**TiCN**

V-REM2S  
のみ

仕様

ショート

30°

再研磨

型番	刃径 D	コーナー R 0.1mm単位指定	刃長 ℓ	首下角 θ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価	
							REM2S	V-REM2S
							1~4本	1~4本
REM2S (ノンコートタイプ)  V-REM2S (TiCNコートタイプ)	3	0.1~0.7	8	15°	50	6	1,330	1,900
	4	0.1~1.0	8	15°	60	8	1,330	1,900
	5	0.1~1.0	10	15°	60	8	1,330	1,900
	6	0.1~1.2	12	15°	60	8	1,330	1,900
	7	0.1~1.4	14	15°	60	10	1,420	1,980
	8	0.1~1.4	14	15°	60	10	1,420	1,980
	9	0.1~2.0	18	15°	70	10	1,590	2,250
	10	0.1~3.0	18	—	70	10	1,590	2,250
	11	0.1~3.0	22	15°	80	12	2,050	2,740
	12	0.1~3.0	22	—	80	12	2,050	2,740
	13	0.1~3.5	26	—	85	12	2,370	3,840
	14	0.1~3.5	26	15°	90	16	2,370	3,840
	15	0.1~4.0	30	15°	95	16	2,570	4,030
	16	0.1~4.0	30	—	95	16	2,710	4,170
	18	0.1~4.0	34	—	95	16	3,110	5,110
	20	0.1~4.5	38	—	110	20	3,570	6,190
	22	0.1~4.5	45	—	110	20	4,900	7,860
	25	0.1~5.0	50	—	120	25	5,430	8,360

ⓈEM2Sから追加するため、刃長(ℓ)・全長(L)は表記寸法より多少短くなります。

切削条件 P.549

Order 注文例

**REM2S 10 - R1.5**

型番 刃径(D) コーナー(R)

Price 価格

数量スライド価格(Ⓢ1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率			3%	5%	10%

Delivery 出荷日

●REM2S **3** 日日出荷

●V-REM2S **10** 日日出荷

☎ ストック A 500円/1本

📦 巻末-5

⊗ ストック不可

Ⓢ同一サイズ3本以上は一律1,350円

●2枚刃/レギュラータイプ -2 FLUTES/REGULAR/NON COATED-

1本単位

下記形状加工に使用します。

ラジアス加工

材質

**HSS**  
Co8%

**TiCN**

V-REM2R  
のみ

仕様

レギュラー

30°

型番	刃径 D	コーナー R 0.1mm単位指定	刃長 ℓ	首下角 θ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価	
							REM2R	V-REM2R
							1~4本	1~4本
REM2R (ノンコートタイプ)  V-REM2R (TiCNコートタイプ)	3	0.1~0.7	10	15°	50	6	1,400	1,960
	4	0.1~1.0	12	15°	60	8	1,400	1,960
	5	0.1~1.0	15	15°	60	8	1,400	1,960
	6	0.1~1.2	15	15°	60	8	1,400	1,960
	7	0.1~1.4	20	15°	60	10	1,470	2,030
	8	0.1~1.4	20	15°	60	10	1,470	2,030
	9	0.1~2.0	25	15°	70	10	1,630	2,280
	10	0.1~3.0	25	—	70	10	1,630	2,280
	11	0.1~3.0	30	15°	80	12	2,120	2,810
	12	0.1~3.0	30	—	80	12	2,120	2,810
	13	0.1~3.5	35	—	85	12	2,450	3,920
	14	0.1~3.5	35	15°	90	16	2,450	3,920
	15	0.1~4.0	40	15°	95	16	2,650	4,110
	16	0.1~4.0	40	—	95	16	2,800	4,250
	18	0.1~4.0	40	—	95	16	3,210	5,200
	20	0.1~4.5	45	—	110	20	3,700	6,310
	25	0.1~5.0	60	—	130	25	5,430	8,790

ⓈEM2Rから追加するため、刃長(ℓ)・全長(L)は表記寸法より多少短くなります。

切削条件 P.549

Order 注文例

**REM2R 10 - R1.5**

型番 刃径(D) コーナー(R)

Price 価格

数量スライド価格(Ⓢ1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率			3%	5%	10%

Delivery 出荷日

●REM2R **3** 日日出荷

●V-REM2R **10** 日日出荷

☎ ストック A 500円/1本

📦 巻末-5

⊗ ストック不可

関連商品

粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル

📦 P.529

Ⓢ当日出荷可能なラジアスエンドミルは左記ページに記載しております。

- ラフィング
- ハイヘリカル
- スクエア
- ラジアス
- ボール
- テーパ
- 追加工