


ミスミ

POWDER METALLURGY HIGH SPEED STEEL SQUARE END MILLS

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル

●4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ -4 FLUTES/REGULAR/NON COATED-

PM-EM4R



材質 **粉末 HSS** 仕様 **レギュラー** **30°** **再研磨**

Ⓢ被削材別の適性については、PM-EM4S (P.523) をご参照ください。

型番 **PM-EM4R** 1本単位

刃径 D	刃長 l	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
3	12	55	15°	6	1,240	1,200	1,180	1,120
4	15	57	15°	6	1,240	1,200	1,180	1,120
5	19	63	15°	6	1,240	1,200	1,180	1,120
6	19	63	—	6	1,240	1,200	1,180	1,120
7	28	78	15°	10	1,550	1,500	1,470	1,400
8	28	78	15°	10	1,550	1,500	1,470	1,400
9	34	84	15°	10	1,800	1,750	1,710	1,620
10	34	84	—	10	1,800	1,750	1,710	1,620
11	40	97	15°	12	2,290	2,220	2,180	2,060
12	40	97	—	12	2,290	2,220	2,180	2,060
13	40	97	—	12	2,830	2,750	2,690	2,550
14	40	97	—	12	2,830	2,750	2,690	2,550
16	48	108	—	16	3,400	3,300	3,230	3,060
18	48	108	—	16	4,080	3,960	3,880	3,670

刃径 D	刃長 l	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
19	56	122	15°	20	4,900	4,750	4,660	4,410
20	56	122	—	20	4,900	4,750	4,660	4,410
22	56	122	—	20	5,830	5,660	5,540	5,250
25	68	144	—	25	6,730	6,530	6,390	6,060

切削条件 P.545



PM-EM4R 10

型番 刃径 (D)




在庫品 巻末-3

Ⓢご希望によりPM 6 : 00迄、当日出荷受付致します。

●4枚刃/ロング/ノンコートタイプ -4 FLUTES/LONG/NON COATED-

PM-EM4L



材質 **粉末 HSS** 仕様 **ロング** **30°** **再研磨**

Ⓢ被削材別の適性については、PM-EM4S (P.523) をご参照ください。

型番 **PM-EM4L** 1本単位

刃径 D	刃長 l	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
3	15	60	15°	6	1,580	1,540	1,510	1,430
4	20	60	15°	8	1,580	1,540	1,510	1,430
5	25	60	15°	8	1,580	1,540	1,510	1,430
6	25	60	15°	8	1,580	1,540	1,510	1,430
7	35	75	15°	10	1,820	1,770	1,730	1,640
8	35	75	15°	10	1,820	1,770	1,730	1,640
9	45	90	15°	10	2,040	1,980	1,940	1,840
10	45	90	—	10	2,040	1,980	1,940	1,840
12	55	105	—	12	2,520	2,450	2,400	2,270
14	55	110	15°	16	3,240	3,150	3,080	2,920
16	65	120	—	16	4,000	3,880	3,800	3,600
18	65	120	—	16	4,880	4,740	4,640	4,400
20	75	140	—	20	5,610	5,450	5,330	5,050
25	90	160	—	25	8,800	8,540	8,360	7,920



PM-EM4L 10

型番 刃径 (D)



在庫品 巻末-3

Ⓢご希望によりPM 6 : 00迄、当日出荷受付致します。

切削条件 P.545

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。