


ミスミ  
SCREW JACKS

スクリーージャッキ


SJK



■材質 S45C  
 ■硬度 スクリュー部 30~40HRC  
 本体 25~35HRC  
 ■表面処理 四三酸化鉄皮膜



Example 使用例



1個単位

型番	No.	A	B	C	D	E	F	G	耐荷重 (N)	重量 (g)	¥通常単価 1~4個
SJK	40	30~40	40	20	9.5	Tr25P4	4	11	20,000	0.28	1,760
	50	40~50	50	26	14	Tr32P4	5		35,000	0.58	1,760
	80	60~80		46					0.88	2,040	
	105	80~105	65	60	18	Tr40P4	5		58,000	2.00	2,950
	150	100~150		81					2.54	3,800	
	250	150~250		132					3.82	5,390	

Order 注文例

SJK 40  
型番 No.

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

Delivery 出荷日


在庫品

ミスミ

CLAMPS SUPPORT SCREW JACKS

クランプサポートスクリーージャッキ

CSJ



部品名	スクリュー	本体	ロックナット
材質	S45C	S45C	S45C
硬度	30~40HRC	(生材)	(生材)
表面処理	四三酸化鉄皮膜		



1個単位

型番	No.	A	ストローク l	B	C	D	E	F	G	H	耐荷重 (N)	重量 (g)	¥通常単価 1~4個
CSJ	50	40~50	10	40	30	24	8	TM20	4	11	11,700	0.27	2,170
	70	50~73	23								32	9	13,700
	100	70~100	30	45	35	46	12	TM22	5		19,600	0.63	3,160
	150	94~150	56	50	70	70	12	TM25	5		19,600	1.10	3,620
	250	150~250	100	60	45	120	15	TM32	5		34,300	2.45	5,300

◎TMとは'30'台形ねじのことです。(JIS B 0216付属書に準ずる)

Order 注文例

CSJ 100  
型番 No.

Delivery 出荷日

在庫品

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	


お見積り

EGが特長!

- 各種クランプのサポートにご使用いただけます。
- 1個ではストロークが不足、高さが足りないという場合は、2個、3個を接続して使用できます。(同一サイズのみ)



Example 使用例



商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、  
 VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
\*IP電話からお掛けの場合番号末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。